

Tubo protettivo/da tubo a morsetto per flangia EM-M.



CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
12EM58S1	179820	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N	
12EM912S1	179830	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N	
16EM1318	173745	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N	UL, cUL
16EM24	171740	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	ITB


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
16EM58	171490	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
16EM912	173570	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
20EM24	171800	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
20EM58	171950	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
20EM912	173580	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
24EM24	171960	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
24EM58	171970	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
24EM912	173590	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
32EM24	173600	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
32EM58	173610	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
32EM912	173620	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
6EM58	171750	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N	
812EM1318	160075	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N	cUL, UL
812EM24	160120	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	ITB

812EM58	160130	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
812EM912	160140	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	ITB

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
8EM24S1	179780	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N	
8EM58S1	179790	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N	
8EM912S1	179800	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

