

Fissaggio condotto quadrato EQLS con riduttore acustico, a L.

CARATTERISTICHE

Comprende un foro per il fissaggio con rivetto a strappo



Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)	Spessore (T)	C
EQLS50	597791	50 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm	24 mm
EQLS85	597780	85 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm	24 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D	E
EQLS50	597791	8.4 mm	40 mm
EQLS85	597780	8.4 mm	40 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

