


# Sistema di supporto per segnali ESS UH senza cinghia



## CARATTERISTICHE

La clip inclusa si monta su bandella preforata ESS ST per il fissaggio al tubo

Completo di coperchio in plastica, dado M8 e due fori per viti aggiuntive con diametro di 4 mm



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale              | Finitura   | Diametro della vite (Sc) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ESSUH             | 599501          | Acciaio, Policarbonato | Prezincato | 8                        | 55 mm       | 105 mm        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.    | B     |
|-------------------|-----------------|-------|-------|
| ESSUH             | 599501          | 11 mm | 36 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

