

Morsetto per tubo protettivo flessibile in plastica con connettore maschio



CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip

Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo o i mattoni

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

No propagador de llama según IEC 61386-25

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni


Stabilizzato ai raggi UV

Materiale: Polipropilene

Temperatura: -10 to 85 °C

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	A.	B	Carico statico
SCUSA1620	800025	16 - 20 mm	54mm	21.5 mm	21 mm	11.5 mm	170N
SCUSA2025	800026	20 - 25 mm	61mm	26.1 mm	21 mm	14.3 mm	170N
SCUSA2532	800027	25 - 32 mm	81mm	32.6 mm	21 mm	18.3 mm	170N
SCUSA3240	800028	32 - 42 mm	82mm	45 mm	21 mm	23 mm	170N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

