

Asta H-ti/T sul fermo della flangia



CARATTERISTICHE

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

Per l'installazione è necessario solo un martello

Materiale: Acciaio armonico
Finitura: nVent CADDY Armour




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
160000	160000	11 mm	Semplice	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	11 mm	Semplice	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Semplice	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Filettata	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Filettata	8 - 14 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Filettata	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Filettata	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI24R5	191024	6 mm	Filettata	3 - 8 mm	900N	
M6TI4	174810	6 mm	Filettata	2 - 3 mm	700N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Filettata	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	6 mm	Filettata	14 - 20 mm	900N	ITB

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
M8TI24	174910	8 mm	Filettata	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900	8 mm	Filettata	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Filettata	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Filettata	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Semplice	8 - 14 mm	900N	ITB

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/CRDDT

