

Clip a flangia Hammer-on, montaggio inferiore con prigioniero



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l'inventario

Per l'installazione è necessario solo un martello




SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Dimensione barra (RS)	Diametro della vite (Sc)
EM1318SM	171855	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Dimensione barra (RS)	Diametro della vite (Sc)
EM58SM16	160450	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)	Certificazioni
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

