

Bullone a testa esagonale

CARATTERISTICHE


Bullone a testa esagonale completamente filettato

Materiale: Acciaio
È conforme a: DIN 933

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HSCRM1025HD	593745	Zincata a caldo	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Zincata a caldo	10	30mm
HSCRM825EG	593680	Elettrozincato	8	25mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

