

# Dado esagonale

## CARATTERISTICHE

Filettato internamente con un profilo esagonale esterno per applicazioni multiple



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura        | Dimensione barra | Spessore | Dimensione del filo |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| 010M10            | 592060          | Acciaio                              | Elettrozincato  | M10              |          |                     |
| 010M10HD          | 592065          | Acciaio                              | Zincata a caldo | M10              | 8 mm     | 17 mm               |
| 010M10S4          | 592150          | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) |                 | M10              | 8 mm     | 17 mm               |
| 010M12            | 592070          | Acciaio                              | Elettrozincato  | M12              | 10 mm    | 19 mm               |
| 010M12HD          | 592075          | Acciaio                              | Zincata a caldo | M12              | 10 mm    | 19 mm               |
| 010M12S4          | 592160          | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) |                 | M12              | 10 mm    | 19 mm               |
| 010M16            | 400444          | Acciaio                              | Elettrozincato  | M16              | 13 mm    | 24 mm               |
| 010M6             | 592040          | Acciaio                              | Elettrozincato  | M6               | 5 mm     | 10 mm               |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura       | Dimensione barra | Spessore | Dimensione del filo |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| 010M8             | 592050          | Acciaio                              | Elettrozincato | M8               | 6.5 mm   | 13 mm               |
| 010M8S4           | 592140          | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) |                | M8               | 6.5 mm   | 13 mm               |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

