


Dado a cuneo HW per piano a coda di rondine

CARATTERISTICHE

Dado a trapezio per la sospensione da soffitti in acciaio

Facile installazione

Si adatta a numerosi profili di copertura per pavimento in composito





Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Angolo (a)	A.	B	C	Carico statico
HW10	187290	10	15 °	25 mm	12 mm	12 mm	2100N
HW12	187300	12	15 °	25 mm	16 mm	16 mm	2100N
HW6	187270	6	15 °	25 mm	12 mm	12 mm	1200N
HW8	187280	8	15 °	25 mm	12 mm	12 mm	1700N
PHWC6	196240	6	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm	1200N
PHWC8	196250	8	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm	1700N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

