

# CADDY nVent migliorato Clip con gancio a J Cat HP con morsetto per travi BC



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

## CARATTERISTICHE


Easy beam flange installation

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Finitura                           | Materiale               | Spessore della flangia (FT) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CATHPMBC          | 186078          | Elettrozincato, nVent CADDY Armour | Acciaio, Spring Acciaio | 16 mm Max                   | 440N           |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

