


Morsetto interno per travi con montante INC8

CARATTERISTICHE

Monta il profilo strut all'interno delle travi



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tipo di profilo strut	A.	Diametro della vite (Sc)
INC8	336290	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Coppia (TQ)	Carico statico
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il profilo strut deve essere tagliato di 20 mm più corto della distanza interna tra le due flange delle travi, in modo da accogliere i morsetti



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

