

# J-ti/T asta a C fermo Purlin



## CARATTERISTICHE

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C


Supporto delle barre filettate

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

**Materiale:** Acciaio armonico  
**Finitura:** nVent CADDY Armour

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del foro (HS) | Tipo di foro | Spessore della flangia (FT) | A.        | Carico statico |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| J1M10TI           | 175050          | 10 mm                    | Filettata    | 1.5 - 4 mm                  | 10 mm Min | 700N           |
| J1M6TI            | 174870          | 6 mm                     | Filettata    | 1.5 - 4 mm                  | 10 mm Min | 700N           |
| J1M8TI            | 174960          | 8 mm                     | Filettata    | 1.5 - 4 mm                  | 10 mm Min | 700N           |
| J1T10             | 160220          | 11 mm                    | Semplice     | 1.5 - 4 mm                  | 10 mm Min | 700N           |
| J2M10TI           | 175060          | 10 mm                    | Filettata    | 4.0 - 6.5 mm                | 10 mm Min | 700N           |
| J2M6TI            | 174880          | 6 mm                     | Filettata    | 4.0 - 6.5 mm                | 10 mm Min | 700N           |
| J2M8TI            | 174970          | 8 mm                     | Filettata    | 4.0 - 6.5 mm                | 10 mm Min | 700N           |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

