

# Nessuna clip di leva

## CARATTERISTICHE

Elimina l'effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del rinforzo | Dimensione del foro (HS) | Carico elencato UL |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CSBNPC12          | 402208          | # 12, # 18, #36         | 14 mm                    | 8490N              |
| CSBNPC38          | 402528          | # 12, # 18, #36         | 11 mm                    | 8490N              |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'elemento di rinforzo non è incluso.

| Carichi UL   |                     |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBNPC38     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |
| CSBNPC12     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |
| CSBNPC58     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

