

nVent CADDY EZ Riser



nVent CADDY EZ Riser è un collare multiuso progettato per fissare e supportare tubi verticali. Questa soluzione unificata può essere installata in diversi orientamenti approvati e funge da montante standard, isolatore o per luoghi ristretti, funzionando efficacemente come se fossero tre collari in uno. nVent CADDY EZ Riser è pronto all'uso ed è dotato di fori già eseguiti per aste filettate per installazioni con distanziatori e tacche di riferimento per una semplice rimozione dell'aletta in spazi in cui i collari per montanti di dimensioni normali non entrerebbero.

Agli installatori viene garantita una gestione semplificata dei materiali grazie a un collare multifunzionale che consente diversi orientamenti, anche quando le alette vengono rimosse.

CARATTERISTICHE

È necessario un solo utensile per il serraggio grazie alle teste delle rondelle scanalate

Installazione fino al 60% più veloce rispetto ai collari per montanti standard

Il secondo gruppo di fori per bulloni consente un semplice assemblaggio per un adattamento da un collare per montante a un supporto con distanziatori

Non è necessario avere scorte e usare diversi tipi di prodotti per collari standard e per luoghi ristretti per offrire una gamma completa di parti

È conforme alle norme Federal Specification WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Finitura: Elettrozincato
Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	A.	B	C	Carico statico
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm	1735N



Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	A.	B	C	Carico statico
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm	2400N
EZR0200	179230	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm	1100N
EZR0050	179225	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm	1100N
EZR0150	179229	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm	1100N
EZR0125	179228	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm	1100N
EZR0100	179227	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm	1100N
EZR0075	179226	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm	1100N
EZR0500	179235	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm	5200N
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm	6900N
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm	3600N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il collare è adatto a tubi in acciaio e deve essere installato sotto a un giunto o un'aletta di taglio e serrato con dadi alla coppia prescritta.

E consigliato il montaggio con utensili adeguati.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

