


Kit prolunga telaio di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

Consente l'adozione di lunghezze personalizzate del supporto dell'unità di condizionamento fissando il Kit di estensione nVent CADDY Pyramid in serie a un Kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid

Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al Kit di supporto nVent CADDY Pyramid dell'unità di condizionamento

I tubi quadrati e le barre trasversali offrono capacità di carico e flessione superiori rispetto ai profili strut standard

L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo

La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido

Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Temperatura	Altezza (H)	Lunghezza (L)
PEKEF	360493	Acciaio, Polipropilene, Polietilene	Zincata a caldo	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Base per colonna (A)	Tubo squadrato (B)	Gruppo barra trasversale (C)	Larghezza (W)	Area della superficie
PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²

Table 3/3




Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	Carico statico limite (F)	Fattore di sicurezza del carico statico
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:01

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico deve essere stabile ed uniformemente distribuito sull'intera installazione.

Il kit di estensione del telaio di supporto nVent CADDY Pyramid deve essere utilizzato in combinazione con un kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

