


Kit di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY, base a 6 piedini



CARATTERISTICHE

Il kit include i gruppi della base per colonna, il telaio e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento

L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo

La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido

Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Il supporto assemblato può essere sollevato come un unico pezzo e facilmente spostato



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Temperatura	Altezza (H)	Lunghezza (L)
PEK6B	360427	Acciaio, Polipropilene, Polietilene	Zincata a caldo	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	2172mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Base per colonna (A)	Tubo squadrato (B)	Gruppo barra trasversale (C)	Larghezza (W)	Area della superficie
PEK6B	360427	314 mm x 6 pc	1981 mm x 2 pc	1232 mm x 4 pc	1588 mm	0.56m ²



Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	Carico statico limite (F)	Fattore di sicurezza del carico statico
PEK6B	360427	56 kg	9960N	3:01

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico deve essere stabile ed uniformemente distribuito sull'intera installazione.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

