

# Morsetto per barra di bloccaggio ad asta DEL CONTENITORE nVent



## CARATTERISTICHE

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Il dado di sicurezza può essere stretto a mano, bloccando la barra filettata in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 e 23)

**Materiale:** Ghisa  
**Finitura:** Elettrozincato



## SPECIFICHE

Table 1/2




| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione barra (RS) | Spessore della flangia (FT) | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| CRLBM10EG         | 390002          | M10                   | 3 - 10 mm                   | 30 mm       | 52.3mm        | 25.3 mm       |
| CRLBM8EG          | 390001          | M8                    | 3 - 10 mm                   | 30 mm       | 52.3mm        | 25.3 mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.      | Carico statico 1 (F1) | Carico statico 2 (F2) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| CRLBM10EG         | 390002          | 24.9 mm | 1100N                 | 2200N                 |
| CRLBM8EG          | 390001          | 24.9 mm | 1100N                 | 1400N                 |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore della flangia da 3 mm a 5 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore della flangia da 6 mm a 10 mm.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

