

Dado del canale DI bloccaggio dell'asta del CONTENITORE nVent



CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Può essere per prefabbricare supporti che possono essere rapidamente fissati su barre filettate precedentemente installate

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature


Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Materiale: Ghisa
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	B	C	D	Lunghezza (L)	Carico statico
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	3750N
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	2750N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

