

Dispositivo di bloccaggio LD collegamento velocità nVent CADDY



CARATTERISTICHE

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo


Adatto per cavi nVent CADDY Speed Link da 1,5 mm di diametro

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Altezza (H)	Larghezza (W)
SLJR200	196008	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di bloccaggio da 1,5 mm di diametro, possono essere utilizzati solo con le bobine di cavo SLC15L1000SP e SLC15L50MSP, o qualsiasi altro cavo da 1,5 mm o accessorinVent CADDY Speed Link. Non utilizzare con altri cavi.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

