

nVent CADDY Speed Link SLK con clip a flangia a percussione



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata

Per l'installazione è necessario solo un martello

Adatto alla maggior parte delle travi

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco
Finitura: Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
SLK15L34H24	196506	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Altezza (H): 55 mm
Larghezza (W): 19 mm
Spessore (T): 12.5 mm
Angolo (a): 90 ° Max



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

