

Dispositivo di bloccaggio SLK CON collegamento velocità nVent



CARATTERISTICHE

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo

L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio più vicino al carico

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice

Materiale: Acciaio; Polipropilene; Lega di zinco




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Certificazioni
SLK2C200	196600	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK3C200	196730	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il sistema di bloccaggio deve essere usato solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e deve essere abbinato alla stessa specifica misura del meccanismo di bloccaggio. Non usare con nessun altro cavo.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

