

KIT DI collegamento velocità nVent SLK con staffa per pistola per chiodi



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

Materiale:	Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene; Nylon
Finitura:	Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:01
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA
Diametro della fune:	1.5 mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della fune	A.	B	Carico statico
SLK15L2GBSF	197812	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Altezza (H):	55 mm
Larghezza (W):	19 mm
Spessore (T):	12.5 mm
Angolo (a):	90 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico indicato è riferito alla squadretta per chiodatrice a gas o batteria. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilità con il calcestruzzo. Il carico massimo da considerare sarà il minore tra il carico del chiodo e il carico della squadretta.

L'inserto per chiodatrici a gas o a batteria e' compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

