

Raccordo a Y nVent CADDY Speed Link SLK con gancio a Y



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali a gancio pre-assemblati

Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema

Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale


Materiale:	Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene
Finitura:	Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:01
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA
Diametro della fune:	2 mm



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della fune	Lunghezza del cavo "Y" (YL)	A.	B	C	Carico statico
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N

Altezza (H):	55 mm
Larghezza (W):	19 mm
Spessore (T):	12.5 mm
Angolo (a):	90 ° Max



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

