


Gancio a Y per collegamento rapido nVent CADDY con prolunga per occhielli



CARATTERISTICHE

Il Gancio doppio offre un facile collegamento alla canalina, passerella a filo o corpo illuminante

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

Il design a Y offre una migliore stabilità al sistema

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Material e	Finitura	Fattore di sicurezza del carico statico	Diametro della fune	Lunghezza del cavo "Y" (YL)
SLD2YH500	196015	Acciaio	Elettrozincato	5:01	2 mm	0.5m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Carico statico
SLD2YH500	196015	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

nVent CADDY Speed Link sistema di bloccaggio non incluso.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

