

Base di montaggio sfalsata per serracavo



CARATTERISTICHE

Permette di installare cavi ad una distanza fissa dal calcestruzzo in combinazione con un attacco per cavi

Puo' essere usato in due posizioni differenti, permettendo l'ottenimento di posizionamenti multipli

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)
SCFS	800054	Polipropilene	-10 to 85 °C	13 mm	22 mm	10mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B
SCFS	800054	8 mm	15 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

