

Fascetta stringitubo ovale con dado

CARATTERISTICHE

Progettato per supportare un tubo solare flessibile doppio pre-isolato per la connessione al pannello solare con sonda a cavo

La forma del collare permette l'utilizzo sia a muro che a soffitto



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Dimensione barra (RS)	A.	B	Larghezza (W)
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

