

# Staffa del vassoio L del cestello in filo PEMSA



## CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Ideale per installazioni tipiche a parete su profilato



Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Carico statico | Certificazioni                                                                 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100LBRKT       | 820200          | 170mm         | 54 mm         | 138 mm      | 588N           | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT                       |
| WBT150LBRKT       | 820210          | 220mm         | 54 mm         | 138 mm      | 588N           | CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S                       |
| WBT200LBRKT       | 820220          | 270mm         | 54 mm         | 138 mm      | 588N           |                                                                                |
| WBT300LBRKT       | 820230          | 370mm         | 54 mm         | 138 mm      | 373N           | UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT |
| WBT400LBRKT       | 820240          | 470mm         | 54 mm         | 138 mm      | 275N           | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

