


Supporto ripiano vassoio cestello in filo PEMSA

CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Ideale per installazioni con carichi più elevati




Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
WBT100SHLFSPRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT150SHLFSPRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N
WBT200SHLFSPRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT300SHLFSPRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N
WBT400SHLFSPRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

