

Dado a molla a gas rapido con prigioniero

CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio

La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	A.	B
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	Coppia (TQ)	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore del profilo strut di 1,5 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,0 mm. Il Carico statico 3 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,5 mm.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

