

Snodo a sfera RTU

CARATTERISTICHE


Ruota fino a 15°



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Altezza (H)	Carico statico
RTUM10	583590	10	18mm	75 mm	2500N
RTUM10L18	583610	10	18mm	85 mm	2500N
RTUM8L15	583600	8	15mm	66 mm	2500N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

