

# Staffa per cavo singolo con connettore maschio



## CARATTERISTICHE

Ideale per piccoli fasci di cavi

Fino a due conduit in plastica possono essere attaccati ad una singola staffa tramite un solo foro nel calcestruzzo

L' acciaio armonico con cui e' costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che e' stata fissata

I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

## SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale     | Temperatura  | Capacità del cavo | Diametro del foro | Profondità del foro |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SCKB10            | 800040          | Polipropilene | -10 to 85 °C | 13                | 6mm               | 30mm                |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| SCKB10            | 800040          | 48 mm       | 149mm         | 15 mm         | 240N           |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

