


Scala per cavi Speedway a T uguale



CARATTERISTICHE

Crea un semplice e veloce incrocio a "T" per passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

Materiale: Acciaio
Finitura: Zincata a caldo



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A.	B	C
CL110X150ETHD	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X300ETHD	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETHD	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X600ETHD	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm
CL110X750ETHD	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X900ETHD	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D	E
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	D	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

