

Scala per cavi Speedway a gomito piatto, 90°



CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione piano di 90° della passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537


Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

Materiale: Acciaio
Finitura: Zincata a caldo



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A.	B	C
CL110X150FE90HD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE90HD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm
CL110X450FE90HD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X600FE90HD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE90HD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X900FE90HD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

