

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 45°



CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione a salire di 45° della canalina

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537



Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

Materiale: Acciaio
Finitura: Zincata a caldo



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A.	B	C	D
CL110X150IR45HD	840300	150 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X300IR45HD	840310	300 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X450IR45HD	840320	450 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X600IR45HD	840330	600 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X750IR45HD	840340	750 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X900IR45HD	840350	900 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

