

Morsetto della traversa dell'asta e del montante



CARATTERISTICHE

Morsetto multifunzionale idoneo per profilo strut o barra filettata

Bullone incluso

Richiede un'installazione a coppie



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Material e	Finitura	Tipo di profilo strut	Dimensione barra (RS)	Spessore della flangia (FT)
STCB10M	181580	Acciaio	Elettrozincato	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	50 mm Max

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Carico statico
STCB10M	181580	71 mm	1350N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

