

# Gancio per piattaforma trapezoidale TBHKM con dado fisso



## CARATTERISTICHE

Richiede bullone e dado a croce separati

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato





## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione barra (RS) | A.    | B       | C     | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|---------|-------|--------------|
| TBHKM10           | 597583          | 10                    | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm       |
| TBHKM8            | 597582          | 8                     | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del foro 1 (HS1) | Dimensione del foro 2 (HS2) | Certificazioni                                         |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| TBHKM10           | 597583          | 10.5 mm                     | 5 mm                        | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB |
| TBHKM8            | 597582          | 10.5 mm                     | 5 mm                        | VdS G4060082, ITB                                      |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

