

Prigioniero filettato

CARATTERISTICHE

Lunghezze di pretaglio della barra filettata




Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato
Classe di qualità: 4.6

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)
051M10025	400345	M10	25mm
051M10040	400346	M10	40mm
051M10060	400347	M10	60mm
051M10080	400349	M10	80mm
051M10090	593505	M10	90mm
051M10100	400351	M10	100mm
051M10150	593516	M10	150mm
051M8025	400336	M8	25mm
051M8040	400337	M8	40mm
051M8060	400338	M8	60mm
051M8070	593465	M8	70mm
051M8080	400340	M8	80mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)
051M8100	400342	M8	100mm
051M8120	593476	M8	120mm
051M8150	593477	M8	150mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

