


Staffa oscillante trapezoidale, tubo



CARATTERISTICHE

Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio

Il rinforzo può essere installato dopo il montaggio della sospensione a trapezio

Si possono utilizzare come braccio di rinforzo tubazioni SC40, tubi Taz e conduit metallici rigidi

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

Testato Secondo Specifiche FM®



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
CSBR1	404566	Acciaio	Elettrozincato	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C
CSBR1	404566	88.9 mm	86.4 mm	29 mm

Carichi secondo FM

Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

