


# Raccordo a T uguale Uniklip



## CARATTERISTICHE

Crea un semplice e veloce incrocio a "T" per passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di installazione UNIKLIP che si monta fino a tre volte più velocemente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Nessun taglio o modifiche necessarie in cantiere; basta inserirlo e continuare a installare la canalina

Elimina i problemi di sicurezza relativi al taglio in cantiere

Staffe di giunzione integrate senza bisogno di attrezzi con Uniklip

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Prezincato



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Profondità (D) | Lunghezza (L) | A.     | B     |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| PCT50X050ET       | 850300          | 50 mm         | 49mm           | 375mm         | 202 mm | 91 mm |
| PCT50X075ET       | 850310          | 75 mm         | 49mm           | 405mm         | 228 mm | 91 mm |
| PCT50X100ET       | 850320          | 100 mm        | 49mm           | 425mm         | 253 mm | 91 mm |
| PCT50X150ET       | 850330          | 150 mm        | 49mm           | 475mm         | 303 mm | 91 mm |
| PCT50X225ET       | 850340          | 225 mm        | 49mm           | 550mm         | 378 mm | 91 mm |
| PCT50X300ET       | 850350          | 300 mm        | 49mm           | 625mm         | 453 mm | 91 mm |
| PCT50X450ET       | 850360          | 450 mm        | 49mm           | 775mm         | 603 mm | 91 mm |
| PCT50X500ET       | 850370          | 500 mm        | 49mm           | 852mm         | 653 mm | 91 mm |
| PCT50X600ET       | 850380          | 600 mm        | 49mm           | 925mm         | 753 mm | 91 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

