


Alzata variabile Uniklip



CARATTERISTICHE

Crea un semplice e veloce cambio di direzione verticale per passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di installazione UNIKLIP che si monta fino a tre volte più velocemente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Nessun taglio o modifiche necessarie in cantiere; basta inserirlo e continuare a installare la canalina

Elimina i problemi di sicurezza relativi al taglio in cantiere



Staffe di giunzione integrate senza bisogno di attrezzi con Uniklip

Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	Angolo (a)	A.	B	C
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

