

Morsetto universale USC per tubo/tubo protettivo



CARATTERISTICHE

Formato da due morsetti, un dado e un bullone

Adatto al lato aperto del profilo strut

Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59)

Materiale: Acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)	Carico statico
USC020EG	712040	Elettrozincato	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Elettrozincato	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Elettrozincato	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Elettrozincato	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Elettrozincato	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Elettrozincato	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N



Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)	Carico statico
USC031EG	712080	Elettrozincato	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	Elettrozincato	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Zincata a caldo	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Elettrozincato	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Elettrozincato	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Elettrozincato	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Elettrozincato	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Elettrozincato	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Zincata a caldo	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Elettrozincato	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Elettrozincato	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Elettrozincato	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Elettrozincato	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Elettrozincato	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)	Carico statico
USC076HD	712475	Zincata a caldo	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Elettrozincato	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Elettrozincato	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Elettrozincato	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)	Carico statico
USC143EG	712260	Elettrozincato	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	Elettrozincato	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Elettrozincato	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Elettrozincato	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Zincata a caldo	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Zincata a caldo	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Zincata a caldo	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Zincata a caldo	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Zincata a caldo	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480	Zincata a caldo	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

