

Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

CARATTERISTICHE

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Materiale: Acciaio




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario
WBTCLSPRT12	Elettrozincato		15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT12BA	Elettrozincato	Nero	15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT18	Elettrozincato		15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg

Codice a catalogo	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario
WBTCLSPRT18BA	Elettrozincato	Nero	15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT24	Elettrozincato		15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT24BA	Elettrozincato	Nero	15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT6	Prezincato		15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT6BA	Prezincato	Nero	15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT8	Prezincato		15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg
WBTCLSPRT8BA	Prezincato	Nero	15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

