


Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

CARATTERISTICHE

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)
WBT2X12	Acciaio	Prezincato		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Acciaio	Elettrozincato		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Acciaio	Prezincato		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Acciaio	Prezincato		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Acciaio	Prezincato		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Acciaio	Prezincato		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Acciaio	Prezincato		50 mm	100	3000mm
WBT2X4BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	100	3000mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)
WBT2X4EG	Acciaio	Prezincato		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Acciaio	Prezincato		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Acciaio	Elettrozincato		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Acciaio	Prezincato		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Acciaio	Prezincato	Nero	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Acciaio	Elettrozincato		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Acciaio	Prezincato		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Acciaio	Prezincato	Nero	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)
WBT4X12EG	Acciaio	Elettrozincato		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Acciaio	Prezincato		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Acciaio	Prezincato	Nero	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Acciaio	Elettrozincato		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Acciaio	Prezincato		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Acciaio	Prezincato	Nero	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Acciaio	Elettrozincato		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Acciaio	Prezincato		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Acciaio	Prezincato	Nero	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Acciaio	Elettrozincato		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Acciaio	Prezincato		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Acciaio	Prezincato	Nero	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Acciaio	Elettrozincato		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Acciaio	Prezincato		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Acciaio	Prezincato	Nero	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Acciaio	Elettrozincato		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Acciaio	Prezincato		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Acciaio	Prezincato	Nero	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Acciaio	Prezincato		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Acciaio	Prezincato		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)
WBT6X24BA	Acciaio	Prezincato	Nero	150 mm	600	3000mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)
WBT6X24EG	Acciaio	Elettrozincato		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Codice a catalogo	Peso unitario	Certificazioni
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Codice a catalogo	Peso unitario	Certificazioni
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Codice a catalogo	Peso unitario	Certificazioni
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Codice a catalogo	Peso unitario	Certificazioni
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

