

Prigioniero esagonale dell'asta di massa per aste di messa a terra con filettatura esterna

CARATTERISTICHE

Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra filettati



Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Diametro picchetto di terra, nominale	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)
DS58	5/8"	5/8" UNC	44.5mm
DS34	3/4"	3/4" UNC	50.8mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE