


# Morsetto di messa a terra multiuso, acciaio inox



## CARATTERISTICHE

Comodo morsetto multifunzione progettato per conduttori tondi e piatti, picchetti di terra e tondini spiralati

Il materiale in acciaio inossidabile con piastra interna assicura compatibilità con la maggior parte di metalli differenti

## SPECIFICHE

Table 1/3


| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Dimensioni del conduttore                                                             | Dimensioni nastro | Diametro picchetto di terra, nominale | Diametro picchetto di terra, reale (Ø) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| MPSC404SS         | 120319          | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) | 35 mm <sup>2</sup> A trefoli - 50 mm <sup>2</sup> A trefoli, #2 A trefoli - 1/0 Pieno | 40 x 4 mm max.    | 5/8" - 3/4"                           | 14.2 - 19 mm                           |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni tondino spiralato, unità metriche | Dimensioni tondino spiralato, USA | Dimensioni tondino spiralato, Canada | Lunghezza (L) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| MPSC404SS         | 120319          | 16 - 20 mm                                   | #5 - #6                           | 15 M - 20 M                          | 65mm          | 65 mm         |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Numero articolo | Coppia (TQ) | È conforme a    |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| MPSC404SS         | 120319          | 23 N·m      | IEC® EN 62561-1 |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.