

Smerigliatrice per rotaie portatile, a due cicli alimentata a gas



CARATTERISTICHE

Motore a due tempi da 39 cm³

L'impugnatura della testa motrice incorpora la piastra di base per proteggere il motore dai danni

Design leggero

L'impugnatura antivibrazione riduce la fatica dell'operatore e aiuta a fornire un equilibrio corretto quando si utilizza la mola

L'albero più robusto aumenta la durabilità del funzionamento

La stabilità aumentata della mola, riduce vibrazione e usura durante il funzionamento

Una sola apparecchiatura per la molatura di fungo e gambo

Velocità massima della ruota 6.000 giri/min

La protezione regolabile della mola ruota di 360 gradi per consentire il funzionamento in aree ristrette

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo	Peso unitario
SBG150WC	715409	Rettificatrice con custodia	14.6 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.