


Morsetto a piedistallo universale con gestione cavi, MBNUPCJ240



CARATTERISTICHE

Per il collegamento a maglia e la gestione dei cavi è richiesto un solo attacco

Elimina la necessità di staffe di montaggio diverse per varie tipologie o dimensioni del piedistallo

La struttura in acciaio inossidabile della staffa e della ferramenta riduce la possibilità di corrosione galvanica


I conduttori per il fissaggio a maglie non devono curvarsi attorno al piedistallo per adattarsi al modello della griglia

Adatto per piedistalli tondi o quadrati



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Dimensioni del conduttore	Dimensione del piedistallo
MBNUPCJ240	Rame, Acciaio, Stainless Acciaio 304 (EN 1.4301)	nVent CADDY Armour, Elettrozincato	#2 Pieno - 4/0 A trefoli, 35 mm ² - 100 mm ²	22 - 51 mm Round or Square



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE