

Barra di distribuzione filettata TCB con slot di fissaggio



CARATTERISTICHE

Le scanalature all'estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

Materiale: Rame



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Coppia (TQ)
TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Coppia (TQ)
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Peso unitario
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE