

Serracavi filettati HD, CGHD



Questi passacavi igienici soddisfano i requisiti EHEDG e sono sviluppati per le casse che devono essere installate nell'industria alimentare e delle bevande. La protezione dell'ingresso è garantita anche quando la cassa viene pulita con acqua ad alta pressione e ad alta temperatura.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Elementi di fissaggio dei cavi con design igienico. Noti per l'eccellente funzione anti-scorrimonto associata a una elevata classe di protezione. Design conforme agli standard EHEDG.

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 303. Sigillatura in silicone approvato dalla FDA.

Protezione: IP 69.

Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi, dadi inclusi.

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Materiale
CGHD12	27mm	16mm	16mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile 303
CGHD16	30mm	20mm	20mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile 303
CGHD20	37mm	26mm	26mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile 303
CGHD25	43mm	30mm	30mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile 303

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.