

Ruote, LCR

Queste ruote renderanno una cassa completamente attrezzata trasportabile all'interno di una struttura.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per un facile trasporto di armadi (equipaggiati). Possono essere montate direttamente sul telaio o sotto lo zoccolo (PF/PV) grazie alle staffe di montaggio fornite. Innalzano l'armadio di 70 mm.

Carico massimo: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) per kit.

Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi con materiale di montaggio.



Materiale: Plasticaa; Plasticaa

Finitura: Placcato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità ruote orientabili	Freni inclusi	Famiglia di prodotti
LCR470	73mm	102mm	80mm	4	N.	Supporto libero, Interfaccia uomo macchina
LCR471	73mm	102mm	80mm	4	Sì	Supporto libero, Interfaccia uomo macchina
LCR472	73mm	102mm	80mm	4	Sì	Supporto libero, Interfaccia uomo macchina

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

ENC_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.